


Unités de chambre intelligentes AQURA



Unité intelligente avec cordon


50.10.0020 1 unité

- › Unité avec cordon rouge et voyant de recherche intégré pour un appel normal, sanitaire ou d'assistance
- › L'unité a un retour LED.
- › Peut être utilisée dans les salles de bain et les sanitaires, est dotée d'une protection IP54 si elle est combinée à un cadre scellé.
- › Le cordon intègre un « maillon faible ». Ce maillon faible se libère de manière non destructive lorsqu'une force de traction importante est appliquée.
- › Se connecte au bus de chambre AQURA.
- › Unité modulaire à monter sur un cadre de montage (non inclus)

Connexions :

BUS DE CHAMBRE (4 broches)

BROCHE	Bus de chambre
GND	Terre
RBUS -	Bus de chambre -
RBUS +	Bus de chambre +
+24V	Alimentation



Spécifications :

Dimensions (L x l x H)	91 x 91 x 21 mm
Matériau	PC/PBT – résiste aux UV – ignifuge V-0 Couleur principale : RAL9016
Protection IP	IP40 IP54 si combinée avec 50.09.1110
Alimentation	24 VCC ± 10 % via le bus de chambre Protégée contre l'inversion de polarité
Consommation d'énergie	Courant d'attente de l'appareil : 13 mA Courant maximum de l'appareil : 21 mA
Connectivité	Bus de chambre AQURA
Réglementation	CE, RoHS, VDE 0834
Propriétés du cordon	Cordon de 2 mètres de long Temps de déclenchement minimum de 140 ms Point de rupture du maillon faible : force de traction de 15 kg
Montage	Un cadre AQURA est nécessaire pour le montage (voir les accessoires). Peut être montée sur un boîtier mural avec un cadre de montage AQURA. Peut être montée sur une surface avec un cadre de montage en surface AQURA. Peut être montée sur le côté opposé au boîtier mural d'un cadre multiple AQURA.
Connecteurs (inclus)	50.08.1014 (bus de chambre)

Accessoires de l'unité :

	Cadre de montage simple pour les unités Par 10	50.09.1010
	Cadre de montage IP54 simple pour les unités à cordon - par 10	50.09.1110
	Cadre de montage double pour les unités Par 10	50.09.1020
	Cadre de montage triple pour les unités Par 10	50.09.1030
	Cadre de montage simple en surface de 30 mm pour les unités - par 10	50.09.1210
	Cadre de montage double en surface de 30 mm pour les unités - par 10	50.09.1220
	Raccords à vis 4 positions Lot de 50	50.08.1014