

Unités de chambre intelligentes AQURA



Unité de présence intelligente avec identification MiFare RFID et 2 boutons latéraux

50.20.0070 1 unité

- › Lecteur Mifare RFID pour la présence d'infirmier et l'annulation d'appel
- › Vibreur intégré pour la transmission d'appel
- › Voyant vert central de recherche
- › LED verte et rouge centrale pour le retour d'information
- › Deux LED vertes indiquent des présences simples ou multiples dans la chambre.
- › Bouton rouge avec un symbole d'infirmier et un voyant de recherche intégré pour un appel infirmier ou un appel d'assistance
- › Bouton jaune multi-usage. Peut être configuré pour des fonctions spécifiques : comme un bouton d'appel infirmier (p. ex. assistance directe) ou comme un bouton de workflow (p. ex. chambre occupée).
- › Tous les boutons ont un retour LED.
- › Se connecte au bus de chambre AQURA.
- › Unité modulaire à monter sur un cadre de montage (non inclus)
- › Licence requise : 48.72.0020.

Connexions :

BUS DE CHAMBRE (4 broches)

BROCHE	Bus de chambre
GND	Terre
RBUS -	Bus de chambre -
RBUS +	Bus de chambre +
+24V	Alimentation

Spécifications :

Dimensions (L x l x H)	91 x 91 x 21 mm
Matériau	PC/PBT – résiste aux UV – ignifuge V-0 Couleur principale : RAL9016
Protection IP	IP40
Alimentation	24 VCC ± 10 % via le bus de chambre Protégée par un fusible à réarmement automatique Protégée contre l'inversion de polarité
Consommation d'énergie	Courant d'attente de l'appareil : 13 mA Courant maximum de l'appareil : 88 mA
Connectivité	Bus de chambre AQURA
Compatibilité lecteur RFID	Mifare ISO14443A 13,56 MHz
Réglementation	CE, RoHS, VDE 0834
Montage	Un cadre AQURA est nécessaire pour le montage (voir les accessoires). Peut être montée sur un boîtier mural avec un cadre de montage AQURA. Peut être montée sur une surface avec un cadre de montage en surface AQURA. Peut être montée sur le côté opposé au boîtier mural d'un cadre multiple AQURA.
Connecteurs (inclus)	50.08.1014 (bus de chambre)

Accessoires de l'unité :

	Cadre de montage simple pour les unités Par 10	50.09.1010
	Cadre de montage double pour les unités Par 10	50.09.1020
	Cadre de montage triple pour les unités Par 10	50.09.1030
	Cadre de montage simple en surface de 30 mm pour les unités - par 10	50.09.1210
	Cadre de montage double en surface de 30 mm pour les unités - par 10	50.09.1220
	Raccords à vis 4 positions Lot de 50	50.08.1014

